Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 5502.100

# Kabelový kanál

State: 8.5.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5502.100 - Kabelový kanál pro TS IT

Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.

## Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | DK 5502.100 |
| Výhody | Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí<br>Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U<br>Možné řadové propojení zadní stranou k sobě<br>Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch.<br>Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U. |
| Materiál | Ocelový plech<br>plast dle normy UL 94-HB |
| Barva | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Včetně krytu a upevňovacího materiálu<br>Včetně 4 držáků kabelových rezerv |
| Možnosti montáže | V TS IT s profilovými lištami 482,6 mm (19") s výškou 2000 mm<br>V TS IT s montážním rámem 482,6 mm (19") s výškou 1800 mm<br>V TE 8000 s montážním rámem 482,6 mm (19") s výškou 2000 mm<br>V data racku s montážní výškou 40 U |
| Výškové moduly | 38 U |
| Rozměry | Šířka: 95 mm<br>Výška: 1.689 mm<br>Hloubka: 150 mm |
| Balení | 1 ks |

# Features

| | |
|---|---|
| Netto hmotnost | 7.8 |
| Brutto hmotnost | 8.16 |
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| EAN | 4028177811874 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |