Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5502.100

Kabelový kanál

State: 18.11.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.100 - Kabelový kanál pro TS IT

Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.

Features

Obj. č.	DK 5502.100
Výhody	Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U Možné řadové propojení zadní stranou k sobě Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch. Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U.
Materiál	Ocelový plech plast dle normy UL 94-HB
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně krytu a upevňovacího materiálu Včetně 4 držáků kabelových rezerv
Možnosti montáže	V TS IT s profilovými lištami 482,6 mm (19") s výškou 2000 mm V TS IT s montážním rámem 482,6 mm (19") s výškou 1800 mm V TE 8000 s montážním rámem 482,6 mm (19") s výškou 2000 mm V data racku s montážní výškou 40 U
Výškové moduly	38 U
Rozměry	Šířka: 95 mm Výška: 1.689 mm Hloubka: 150 mm
Balení	1 ks

Features

Netto hmotnost	7.8
Brutto hmotnost	8.16
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177811874
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703