Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5527.131

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

State: 4.2.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

DK 5527.131 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" montážním rámem

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech, se stupněm krytí do IP 55.

Features

Obj. č.	DK 5527.131
Materiál	Ocelový plech Hliník Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Střešní plech, jednodílný, uzavřený Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy) Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo) 12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) Paleta IPPC

Features

Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 600 mm
Výškové moduly	38 U
Výškové moduly	38 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu	84 mm / 168 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	345 mm
Design doors	uzavřené, IP 55
Provedení 19“ rovina (roviny)	Montážní rám, 482,6 mm (19")
Zatížitelnost	15 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
Poznámka	Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace U skříní s výškou a hloubkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm jsou na přání k dispozici vhodné bočnice, které se dodávají namontované na skříni
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	87.5
Brutto hmotnost	89
EAN	4028177706392
E-Number Sweden	E7239853
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Povrch Stupeň krytí
Explanations	Prohlášení o shodě