Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX 6315.450

Ovládací skříně AX s držadlovými lištami

State: 4.2.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

AX 6315.450 - Ovládací skříně AX s držadlovými lištami

Ovládací skříň s držadlovými lištami na bázi AX, z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP 60/120/180, přístup pro servisní účely zepředu, hliníkovou čelní desku lze pro úpravu snadno demontovat, stupeň krytí IP55.

Features

Obj. č.	AX 6315.450
Provedení	Připojení nosných ramen Ø 130 mm
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Čelní panel: hliník Krytky: plast
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
General colour	RAL 7035
Barva	Skříň a dveře: RAL 7035 Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu Krytky: v odstínu podobném RAL 7024

Features

Rozsah dodávky	Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm Boční držadlové lišty s krytkami Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 500 mm Hloubka: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Provedení	Přístup pro servisní účely zepředu
Kód IK	IK08
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: vložka uzávěru, lze vyměnit za komfortní mini rukojeť AX, vložky uzávěru 27 mm, provedení A Uzavírací systémy pro servisní přístup zepředu: uzavírací vložku lze zaměnit za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
Základní materiál	Ocelový plech
Poznámka k obj. č.	vhodná montážní deska 5051.375 s příbalovým sáčkem 5051.300
Balení	1 ks
Netto hmotnost	13
Brutto hmotnost	13.2
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080

Features

EAN	4028177923201
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK