Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 7030.283

Dveře pro VX IT

State: 17.1.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7030.283 - Dveře pro VX IT pro automatické otevírání dveří (ADO)

Prosklené dveře VX IT s ventilačními klapkami pro automatického otevření v případě alarmu

Features

Obj. č.	VX 7030.283
Provedení	Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm Pružinový tlumič pro otvírání klapky Magnety pro fixaci výklopných dílů dveří Klapky jsou otevřené, když jsou bez napětí s dveřmi z ocelového plechu dvoudílné, vertikálně dělené, s větracími klapkami Rám: ocelový plech
Výhody	Systém dálkového řízení CMC III je možný Vysoká bezpečnost díky použití jednovrstvého bezpečnostního skla, tónované Vysoká stabilita díky kombinaci odvzdušňovacích klapek s trubkovým rámem dveří Odvzdušňovací klapky vyčnívají jen 200 mm do únikové cesty Není nutná úprava systému uzavírání Ruční otvírání dveří nemá vliv na odvzdušňovací klapky Automatické otevírání odvzdušňovacích klapek při výpadku proudu

Features

Technické údaje	Montáž větrací klapky směrem ven: 200 mm (v otevřeném stavu) Montáž mechaniky směrem dovnitř: 52,5 mm Závěs dveří: vpravo (pro jednodílné dveře zaměnitelné zprava doleva) Připojovací kabel od závěsu dvířek: 2,5 m
Popis funkce	Řízení prostřednictvím CMC III Door Control Modul (DCM) Integrované vertikální odvzdušňovací klapky se v případě nouze – při výpadku chladicího systému nebo spuštění hasicího zařízení – automaticky mechanicky otevřou V závislosti na objemu prostoru a teplotě se vzduch v prostoru používá pro nouzové chlazení nebo může hasicí plyn proudit přímo do IT skříní Vždy se musí používat čelní a zadní dveře systému pro automatické otevření dveří
Materiál	Rám: ocelový plech Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
při DC	0,78 A
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 20 při zavřených odvzdušňovacích klapkách
Balení	1 ks
Netto hmotnost	43
Brutto hmotnost	44.5
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177925953
ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101