Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7257.035

Ranžírovací panel

State: 24.11.2026 (Source: www.rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7257.035 - Ranžírovací panel s oceľovými strmeňmi

For horizontal management of the patch cables, with 5 cable shunting rings.

Features

Obj. č.	DK 7257.035
Materiál	Panel: oceľový plech Strmeň: oceľ
Povrch	Panel: lakovaný Strmeň: pozinkovaný
Farba	RAL 7035
Poznámka	U uvedených rozmerov sa jedná o vonkajšie rozmery.
Rozmery	Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly	1 U
Rozmery strmeňa	Ring depth: 105 mm Ring height: 43 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,6 kg
Brutto hmotnosť	0,705 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	DK ranžírovací panel, na horizontálne zoraďovanie patch káblov, 1 U, s oceľovými okami, VxH: 43x105 mm