Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.100

Rozširovacia sada ventilátora

State: 23.11.2026 (Source: www.rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 7980.100 - Rozširovacia sada ventilátora

For retrofitting various fan units or to supplement the fan mounting plate

Features

Obj. č.	SK 7980.100
Rozsah dodávky	Ventilátor Prívodný kábel (0,61 m) Vrátane upevňovacieho materiálu
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)	Pri 50 Hz: 108 m³/h Pri 60 Hz: 120 m³/h
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 14 W Pri 60 Hz: 12 W
Rozmery	Šírka: 119 mm Výška: 119 mm Hĺbka: 25 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 34 dB(A) Pri 60 Hz: 34 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,43 kg
Brutto hmotnosť	0,486 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	DK rozširovacia sada ventilátora, na použitie ako samostatný ventilátor alebo na dodatočnú montáž iných ventilátorových jednotiek alebo na doplnenie vetracieho plechu, ŠxVxH: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz

© Rittal 2026