Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5531.110

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 02.02.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5531.110 - Network/sunucu kabinleri TS IT havalandırmalı kapılı, 19" montaj dikmeli

TS IT, havalandırmalı, ortam iklimlendirmesi uyumlu. 19" iç kurulum, değişken derinlikli 19" profil rayları, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

Özellikleri

Model numarası	DK 5531.110
Malzeme	Çelik sac Alüminyum
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Hızlı sabitleme parçaları ile derinlik ayarlı destek şeridine monteli ön ve arkada iki adet 482,6 mm (19") montaj dikmesi Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir. Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	47 U
Yükseklik birimleri	47 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	84 mm / 168 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	545 mm
Dizayn 19" seviyesi	Profil rayları, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi	15.000 N
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	84.9

Özellikleri

Brüt ağırlık	89.4
EAN	4028177703827
E-Number Sweden	E7239837
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi