Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5531.131

Network/sunucu kabinleri TS IT

Durum: 07.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5531.131 - Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, IP 55, 19" montaj çerçeveli

TS IT, kapalı, kabin kliması uygulamaları uyumlu. 19" iç kurulum, 19" montaj çerçevesi, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, IP55, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

Özellikleri

Model No.	DK 5531.131
Malzeme	Çelik sac Alüminyum 3mm Emniyet camlı alüminyum kapı
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı İç donatım: Daldırma astar boyalı Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour	RAL 7035
Renk	Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035 İç donanım: RAL 9005
Teslimat kapsamı	Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı Tavan plakası, tek parçalı, kapalı Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon) Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon) 12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir) 50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir) IPPC paleti

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 800 mm
Yükseklik birimleri	47 U
Yükseklik birimleri	47 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka	84 mm / 168 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	545 mm
Design doors	İzolasyonlu, IP 55
Dizayn 19" seviyesi	Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi	15.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
Bilgi	Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir Yükseklik x derinlikli kabinlerde: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm modellerinde uygun yan paneller opsiyonel olarak temin edilebilir ve kabine monteli olarak teslim edilir
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	102.5
Brüt ağırlık	107
EAN	4028177706552
E-Number Sweden	E7239864
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Sertifikalar	Yüzey Koruma türü
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi