Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# EB 1555.500

# 精巧控制箱 EB

状态: 2025/7/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# EB 1555.500 - 精巧控制箱 EB

配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯，同样也可以更换为独立锁具系统。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | EB 1555.500 |
| 材料 | 箱体和门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 |
| 表面 | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层 ，织纹<br>安装板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体配有铰接门<br>180° 铰链<br>配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁<br>安装板 |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66 |
| IK 编码 | IK08 |
| 尺寸 | 宽度: 300 mm<br>高度: 300 mm<br>深度: 120 mm |
| 安装板尺寸（宽 x 高） | 275 mm x 285 mm |
| 箱体材料厚度 | 1.38 mm |
| 门材料厚度 | 1.25 mm |
| 安装板材料厚度 | 2 mm |

# 特征

| | |
|---|---|
| 锁 | 锁具规格: 凸缘<br>锁具数量: 1<br>锁芯: 3 mm 双齿 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 4.823 |
| 毛重 | 5.14 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177251779 |
| E-Number Sweden | E3404650 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 批准 | Bureau Veritas<br>C-UL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 制造商声明<br>符合性声明<br>符合性声明 UK |