Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SG 2369.010
# 持续发光元件

状态: 2025/11/20 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2369.010 - 持续发光元件 用于模块化信号柱

通过优化的棱镜技术实现 360° 信号发射，可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | SG 2369.010 |
| 型式 | 持续发光元件 |
| 产品描述 | 通过优化的棱镜技术具有360°信号反射。可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。 |
| 您的获益 | 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。<br>相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。<br>有不同颜色和电压的元件可供使用。 |
| 作用方式 | 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构 |
| 材料 | 聚酰胺箱体<br>球形罩：透明聚碳酸酯 |
| 颜色 | 绿色 |
| 直径 | 70 mm |
| 额定相间冲击耐受电压 | 2500 V 交流 |
| 额定绝缘电压 | 250 V 交流 |
| 关于订货编号的说明 | 白炽灯不包括在供货范围内。 |
| 尺寸 | 高度: 56 mm |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 如果封口罩盖或声学元件装在上面，防护等级为 IP 54 |
| 额定工作电压 | 12 V - 240 V（交流/ 直流） |
| 包装单元 | 1 件 |

# 特征

| | |
|---|---|
| 净重 | 0.07 |
| 毛重 | 0.087 |
| 税率号 | 85311095 |
| EAN | 4028177219939 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UR |