Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.450
带发泡橡胶电缆夹条的两段式进线地板

状态: 2025/9/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2567.450 - 带发泡橡胶电缆夹条的两段式进线地板 用于 AX

分体式封盖板便于在外壳上轻松完成安装，并有多种安装方式可选。用于轻松将带有或不带插头连接器的电缆导入外壳。封盖板上的特制孔可确保拧紧时自动实现等电位连接。不再需要螺栓、接线端子或接地线。

特征

型号	SZ 2567.450
型式	两段式
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类 在宽度大于 760 mm 的机柜中安装时，需要两个包装单元
尺寸	宽度: 436 mm 深度: 221 mm
适用于	箱体类型: AX
与型号相匹配	1260.000 1339.000 1360.000 1376.000 1059.000 1091.000 1116.000 1261.000
封盖板	尺寸: 7

特征

包装单元	1 件
净重	1.4
毛重	1.46
本型号（含包装）PCF（出厂前）	5.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73079100
EAN	4028177973145
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421