Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2730.010

检视窗

状态: 2026/11/23 (来源: www.rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2730.010 - 检视窗 用于 AX

用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。





特征

型号	FT 2730.010
型式	30 型材
产品描述	用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。
材料	框架：铝，经天然铝阳极氧化处理 玻璃片：丙烯酸玻璃
供货范围	包括塑料手柄，带安全锁芯，锁号为 3524 E
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
与型号相匹配	1039.000 1339.000 1009.000
适用于	箱体类型: AX 宽度: = 600 mm 高度: = 380 mm

© Rittal 2026

特征

尺寸	宽度: 597 mm 高度: 377 mm 深度: 36 mm
透明表明	检视窗宽度: 537 mm 检视窗高度: 317 mm
适用于组件的安装深度（最大）	32 mm
透明表明	宽度: 537 mm 高度: 317 mm
包装单元	1 件
净重	2.6 kg
毛重	2.72 kg
税率号	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	FT 检视窗, 尺寸：597x377x36 mm, 用于 AX 箱体，替代门和平面

© Rittal 2026