Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3238.624

TopTherm 过滤器风扇

状态: 2025/12/18 (来源: rittal.com/tw-zh)

SK 3238.624 - TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h，防护等级按标准为 IP 54。

特征

型号	SK 3238.624
型式	壁装式 EMC
产品描述	EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果，并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
Product modification	自 2024 年 5 月起，TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明，该盖板非规范强制要求，不影响功能及运行安全。
颜色	RAL 7035
供货范围	安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫
风扇	轴向，直流电机
气流量（带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器）（数量 x 订货号）	1 x 3238060: 36 m³/h 2 x 3238060: 46 m³/h
自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫）DC	52 m³/h
额定工作电压	24 V (直流)

特征

额定电流 最大	在直流电下: 0.24 A
额定功率 Pel	在直流电下: 5.7 W
尺寸	宽度: 148.5 mm 高度: 148.5 mm
安装尺寸	安装深度: 16 mm 安装深度: 58.5 mm
安装开口截面	开孔宽度: 124 mm 开口高度: 124 mm
说明	为了提高能源效率和增加设备的使用寿命，建议使用温度调节器或温度显示器。
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 54，带无纺纤维过滤垫 IP 56，带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12，带无纺纤维过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 4X 型，带绒布过滤器和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 2 A
使用寿命	95,500 h
工作温度范围	-15 °C...55 °C
贮存温度范围	-30 °C...70 °C
噪音等级	在直流电下: 46 dB(A)
包装单元	1 件
净重	0.9
毛重	0.92
税率号	84145915

特征

EAN	4028177985568
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

解释	符合性声明