SK 3304.520

壁装式冷却装置 TopTherm Blue e

状态: 2025/5/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

SK 3304.520 - 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

高能效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有“薄型”和“横向型”两种特殊规格可选。

特征

型号	SK 3304.520
型式	壁装式
产品描述	高能效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成电子冷凝液蒸发器。
您的获益	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件 集成式电冷凝液蒸发器
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.25 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.91 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.9 kW
额定工作电压	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 4.7 A 在 60 Hz 条件下: 5 A

特征

起动电流（最大）	在 50 Hz 条件下: 13.8 A 在 60 Hz 条件下: 16.1 A
气流量（自由送风）	外部回路: 900 m^3/h 内部回路: 600 m^3/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.67 制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.52
型式	壁装式
尺寸	宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 260 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R-513A 量: 0.325 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO2 等值物 (CO2e): 0.21 t
温度调节器	e 舒适型控制器（出厂设置 +35 °C）
工作温度范围	10 °C...55 °C
贮存温度范围	-40 °C...70 °C
调节范围	20 °C...55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.66 kW 额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.82 kW 额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.71 kW 额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.81 kW
允许的工作压力（p 最大）	28 巴
前置熔断器	变压器保护开关: 6.3...10 A

特征

包装单元	1 件
净重	37.05
毛重	39
EAN	4028177366558
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

批准

批准	UL + C-UL - FTTA
证书	EAC
解释	符合性声明 符合性声明 UK