Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4050.783

线缆端头

状态: 2026/1/30 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.783 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.783
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu，电镀锌 塑料套环：聚丙烯
颜色	灰色
长度	12 mm
AWG	12
内径	4.8 mm
用于横截面	4 mm^2
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询，请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.210
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5
毛重	0.5

特征

税率号	85369010
EAN	4028177815827
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR