Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.686
线缆端头

状态: 2026/11/24 (来源: www.rittal.com/tw-zh)

AS 4051.686 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4051.686
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu，电镀锌 塑料套环：聚丙烯
颜色	红色
长度	10 mm
AWG	18
内径	3.5 mm
DIN 色标	是的
Multinorm	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询，请联系您的威图销售顾问。
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

© Rittal 2026

特征

ECLASS 8.0	36659290
产品描述	线缆加工用的冷压端头，1.0 mm^2，红色，散装，10mm

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR