Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.320
门位开关

状态: 2025/7/27 (来源: rittal.com/tw-zh)

SZ 4315.320 - 门位开关

带安装附件，带或不带连接线缆。

特征

型号	SZ 4315.320
型式	带连接导线
长度	1,000 mm
额定相间冲击耐受电压	6000 V 交流
额定绝缘电压	400 V 交流
安装可能性	用于标准和舒适灯，不带内置门位置开关
尺寸	长度: 1,000 mm
电气连接	240 V 交流/6 A 125 V 交流/8 A 24 V 交流/6 A 24 V 直流/6 A
额定工作电压	400 V
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 40
包装单元	1 件
净重	0.139
毛重	0.149
税率号	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626

特征

ECLASS 8.0	27189266

批准

批准	CQC CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK