Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 8807.000

并联柜系统 VX25

状态: 2025/12/15 (来源: rittal.com/tw-zh)

VX 8807.000 - 并联柜系统 VX25 IP 66/NEMA 4

具备高防护等级，可在全球范围内使用，因为本品已按照欧洲和美国的最高标准进行测试：机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、底座

特征

型号	VX 8807.000
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板， 1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体架、门、顶盖、底板和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层 ，织纹
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 顶板 底部 后壁 安装板 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm
安装板尺寸（宽 x 高）	699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 类型 12
包装单元	1 件
净重	130
毛重	140.4
本型号（含包装）PCF（出厂前）	344.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
EAN	4028177924543

特征

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	DNV-GL UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	符合性声明 符合性声明 UK