Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# TS 8900.050

# 断路器罩盖（美国型）用于 TS

状态: 2025/5/10 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8900.050 - 断路器罩盖（美国型）用于 TS

TS 隔离开关罩（USA 版），符合美国法规，只与主开关的控制杆相连。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | TS 8900.050 |
| 产品描述 | 包括主门锁，根据美国规定，用于控制机柜和控制机柜组合的安全门闩只能与下列总开关的操纵杆组合：Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 和 140 U-K-FCX04，Square D 9422 A1，用于 SENTRON 系列紧装式断路器 Max-Flex 驱动装置的西门子手柄（ED、FD、LD、JD。不用于西门子断路器 3VL）US 订货号：FHOH，General Electric TDA 种类 1 和 2，Moeller NZM-XSHGVR 12-NA。 |
| 您的获益 | 与操作机构、近旁箱门连锁装置、推杆组合可以满足 UL 508 A 的要求。<br>宽度仅为 100 mm 的紧凑型设计。<br>安装取代一块侧板。由此可以通过这罩盖将所有单门标准型 TS 8 机柜扩装成断路器机柜。保留机柜的整个安装面。<br>可选择装配在机柜左侧或右侧。<br>结合可以集成的 TS 安装板中间件，主机柜的安装层面可以在宽度上扩大 100 mm。 |

# 特征

| | |
|---|---|
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 粉末涂层 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 包括主门锁、覆盖板和安装固定件。 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 12 |
| 尺寸 | 宽度: 100 mm<br>高度: 2,000 mm<br>深度: 500 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 22.2 |
| 毛重 | 24.7 |
| 税率号 | 73269098 |
| EAN | 4028177598300 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |