Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9340.370

OM 适配器

状态: 2025/11/18 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.370 - OM 适配器 带连接导线

特征

型号	SV 9340.370
型式	带连接导线
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架：RAL 7035
连接线缆 (AWG)	AWG 12
额定电流 最大	25 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	30 kA - 600 V，K5 类保险丝，最大 60 A，JDDZ/7 50 kA - 600 V，K5 类保险丝，最大 35 A，JDDZ/7 65 kA - 600 V，J 类保险丝，最大 30 A，JDDZ/7 65 kA - 600 V，K5 类保险丝，最大 30 A，JDDZ/7 50 kA - 480 V，组合电机控制器，最大 27 A，NHJH/7 65 kA - 480 V，组合电机控制器，最大 32 A，NHJH/7
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
连接电缆长度	130 mm
支承轨型号	支撑框架，1 个 TS 45C，引脚盒

特征

说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	3 极
PinBlock	是的
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 208 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
支承框架（宽 x 高）	45 mm x 170 mm
包装单元	1 件
净重	0.27
毛重	0.28
铜成分（kg/件）	0.036
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177502529
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准

批准	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK