Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.230
连接模块

状态: 2026/11/23 (来源: www.rittal.com/tw-zh)

SV 9393.230 - 连接模块 REM 800-CON

用于连接远程测量点。

特征

型号	SV 9393.230
产品描述	用于连接远程测量点。
供货范围	2 个连接模块 2 个总线连接件 (左/右) 2 个屏蔽端子 2 个螺钉接线端子 2 个端角
工作温度范围	-10 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
空气湿度（没有凝露）	5...25 %
污染等级	2
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 20
用于支承导轨结构	是的
圆导线连接，细线带电缆芯线套管	0.2 – 1.5 mm^2
圆导线连接，细线无电缆芯线套管	0.2 – 1.5 mm^2
圆导线连接，单芯	0.2 – 1.5 mm^2
圆导线连接，多芯	0.2 – 1.5 mm^2
圆导线接线端子	AWG 16 - 24
包装单元	2 件
净重	0.36 kg

© Rittal 2026

特征

毛重	0.366 kg
CRA 风险等级	Default (Low Risk)
税率号	85389099
产品描述	SV REM 800-CON 连接模块

批准

解释	符合性声明