Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9677.165

# NH 条形熔断器开关式负荷开关

状态: 2026/3/26 (来源: rittal.com/tw-zh)

# SV 9677.165 - NH 条形熔断器开关式负荷开关

3 极，适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | SV 9677.165 |
| 型式 | 3 极，接线方向可转换 |
| 作用方式 | 自动快断开关实现快速切换<br>双断开关确保安全断开触点 |
| 材料 | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0<br>触点轨道：局部镀银硬质铜 |
| 颜色 | 主体架：RAL 7035<br>箱盖：RAL 7001<br>手柄：RAL 7016 |
| 用于 NH 规格 | 1 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 185 mm |
| 导线出线 | 上面 |
| 接线方式 | 螺钉 M12 |
| Installation type | 螺钉固定 |
| 极数 | 3 极 |
| 额定工作电压 | 800 V（交流），三相 |
| 最大额定工作电流 | 250 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2（保险器熔丝） |

# 特征

| | |
|---|---|
| 尺寸 | 宽度: 100 mm<br>高度: 772 mm |
| 圆导线连接 | 6 – 240 $mm^2$ |
| 适合于母线 | 高度: 10 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 10.84 kg |
| 毛重 | 11.94 kg |
| 铜成分（kg/件） | 2.868 |
| 税率号 | 85361090 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| 产品描述 | SV NH 条形熔断器负荷开关 1 型，250 A，800 V，3 极，M12 螺栓，185 mm，电缆引出线朝上，螺钉固定 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |