Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9677.810

# 电流互感器

状态: 2024/5/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

# SV 9677.810 - 电流互感器

用于感应测量通过电流。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | SV 9677.810 |
| 产品描述 | 紧凑型结构，无需改变安装深度，通过机械方式集成在安装组件（中心距 185 mm）上，从而节省空间。 |
| 材料 | 聚酰胺 |
| 用于结构尺寸 | 00 |
| 与型号相匹配 | 9677.000<br>9677.010<br>9677.015<br>9677.025<br>9677.060<br>9677.065<br>9677.070<br>9677.075<br>9677.080<br>9677.085 |
| 额定功率 | 2.5 VA |
| 接线方式 | 框型接线柱 |
| Insuslation material (class) | E |
| Primary current | 150 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |

# 特征

| | |
|---|---|
| Test specification | IEC 60 044-1<br>EN 60715<br>DIN VDE 0414<br>DIN 42 600-2 |
| 用于圆形导线的连接 | 2.5 – 4 $mm^2$ |
| 额定频率 | 50 – 60 Hz |
| 适用于 | 9,677: NH 熔丝负荷断路器<br>9,677.01: NH 熔丝负荷断路器<br>9,677.015: NH 熔丝负荷断路器<br>9,677.025: NH 熔丝负荷断路器<br>9,677.06: NH 条形熔断器开关式负荷开关<br>9,677.065: NH 条形熔断器开关式负荷开关<br>9,677.07: NH 条形熔断器开关式负荷开关<br>9,677.075: NH 条形熔断器开关式负荷开关<br>9,677.08: NH 条形熔断器开关式负荷开关<br>9,677.085: NH 条形熔断器开关式负荷开关 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 0.206 kg |
| 税率号 | 85043129 |
| EAN | 4028177705234 |
| ETIM 7.0 | EC001660 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |