

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9791.025

## Coffrets muraux outdoor

État: 03.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.025 - Coffrets muraux outdoor

Coffret pour l'implantation en extérieur pour la fixation murale ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffrets extérieurs avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | CS 9791.025  |
| Description produit         | Baies et coffrets outdoor pour fixation mural ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffret extérieur avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.   |
| Matériau                    | Coffret et plaque de montage : aluminium AIMg3<br>Porte du coffret intérieur : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)  |
| Finition                    | Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV  |
| Couleur                     | RAL 7035   |
| Composition de la livraison | Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé<br>Boîtier intérieur avec plaque de montage, plaque passe-câbles et fermeture de sécurité<br>Équerres de montage pour thermostat intérieur d'armoire électrique ou hygostat<br>Coffret extérieur avec habillage design et fermeture de sécurité 3524 E<br>2 rails profilés en C sur le panneau arrière |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Dimensions  | Largeur: 420 mm<br>Hauteur: 560 mm<br>Profondeur: 210 mm                               |
| Dimensions utiles                                 | Largeur utile: 330 mm<br>Hauteur utile: 420 mm<br>Profondeur utile: 145 mm             |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)        | 320 mm x 410 mm  |
| Coffret intérieur                                 | Largeur: 350 mm<br>Hauteur: 440 mm<br>Profondeur: 170 mm                               |
| Verrouillage                                      | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 1 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55  |
| Remarque  | Délai de livraison sur demande   |
| Matériau de base                                  | Aluminium  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids net   | 9,584 kg   |
| Poids brut  | 10,088 kg  |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080   |
| ETIM 9  | EC000261   |
| ECLASS 8.0  | 27180101   |
| Description produit                               | CS Coffret mural alu 420x560 5x210   |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|