

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1017.600 Wandkasten AE

Staat: 06.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1017.600 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

## Functies

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr.                          | AE 1017.600  |
| Materiaal                          | Kast: roestvaststaal<br>Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Montageplaat: plaatstaal<br>Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)      |
| Oppervlak                          | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm<br>Montageplaat: verzinkt   |
| Levering                           | Behuizing met deur(en)<br>Montageplaat<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>3-punts sluitsysteem   |
| Beschermklasse NEMA                | NEMA 4X  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66  |
| IK-code                            | IK08   |
| Afmetingen                         | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 1.200 mm<br>Diepte: 300 mm  |
| Afmetingen montageplaat (B x H)    | 740 mm x 1.155 mm  |
| Aantal deuren                      | 1  |
| Sluiting                           | Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem<br>Aantal sluitingen: 1<br>Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard<br>Material lock: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Basismateriaal                     | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)   |
| Leveringseenheid                   | 1 st.  |

## Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nettogewicht         | 57,8 kg  |
| Brutogewicht         | 65,16 kg   |
| Douanetariefnummer   | 94032080   |
| ETIM 9               | EC000261   |
| ETIM 8               | EC000261   |
| ECLASS 8.0           | 27180101   |
| Product omschrijving | AE Wandkast, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, met 3-punts sluitsysteem |

## Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |