

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1310.600

## Wandkast HD, met één deur

Staat: 05.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1310.600 - Wandkast HD, met één deur

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden



## Funcities

Bestelnr.	HD 1310.600
Uitvoering	Hygienic Design behuizingen
Productwijziging	De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX.
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Montageplaat: plaatstaal Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering	Kast rondom gesloten Deur met ingestoken afdichting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat

# Functies

Afmetingen	Breedte: 610 mm Hoogte voorzijde: 650 mm Hoogte achter: 769 mm Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	550 mm x 575 mm
Deuropeningshoek	125°
Aantal sluitingen	2
IK-code	IK08
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	26,03 kg
Brutogewicht	28,45 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Functies

---

Product omschrijving

HD Wandkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 610x650/769x210 mm BxH1/H2xD, blauw gekleurde ingeperste afdichting

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK  
PCF-declaration