

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1561.000 Klemmenkasten KX

Staat: 01.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1561.000 - Klemmenkasten KX Roestvaststaal

De compacte behuizing KX, roestvaststaal biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.



## Functies

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr.                          | KX 1561.000  |
| Product omschrijving               | System Perfection. De nieuwe compacte behuizing KX, roestvaststaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen. |
| Materiaal                          | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting  |
| Oppervlak                          | Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180  |
| Levering                           | Kast met deksel<br>Snelsluiting incl. kunststofbussen  |
| Protection category NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66  |

# Functies

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Afmetingen                 | Breedte: 300 mm<br>Hoogte: 150 mm<br>Diepte: 80 mm   |
| Materiaaldikte deksel      | 1,25 mm  |
| Materiaaldikte kast        | 1,25 mm  |
| Sluiting                   | Aantal sluitingen: 4   |
| Basismateriaal             | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)   |
| Leveringseenheid           | 1 st.  |
| Nettogewicht               | 1,868 kg   |
| Brutogewicht               | 1,971 kg   |
| Douanetariefnummer         | 84879059   |
| ETIM 9                     | EC000261   |
| ETIM 8                     | EC000261   |
| ECLASS 8.0                 | 27180101   |
| Product omschrijving       | KX Klemmenkast, BHD: 300x150x80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, met snelsluitingen |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration                                |