


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.550

Wandbehuizingen AX, 3-delig

Staat: 09.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.550 - Wandbehuizingen AX, 3-delig

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.



Functies

| | |
|-----------------|--|
| Bestelnr. | AX 2261.550 |
| Uitvoering | Wandbehuizingen IT |
| Materiaal | Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) |
| Levering | Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw Designzichtdeur Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E Minicomforthandgreep |
| Hoogte-eenheden | 15 HE |

Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 745 mm Diepte: 573 mm |
| Inbouwdiepte | 520 mm |
| Binnenwerkse afmetingen | Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 684 mm |
| Diepte zwenkdeel | 416 mm |
| Diepte van het wanddeel | 135 mm |
| Aantal sluitingen | 1 |
| Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) | 750 N |
| Belastbaarheid wanddeel (statisch) | 250 N |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Minicomforthandgreep Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 40 kg |
| Brutogewicht | 41 kg |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | AX-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x745x573 mm, 15 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met minicomforthandgreep |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit