


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.555

Wandbehuizingen AX, 3-delig

Staat: 18.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.555 - Wandbehuizingen AX, 3-delig met Blue e+ ventilatierooster

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.



Functies

Bestelnr.	AX 2261.555
Uitvoering	Wandbehuizingen IT
Materiaal	Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering	Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw Designzichtdeur Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard 2 Blue e+ ventilatieroosters 3238.300 (los meegeleverd) Minicomforthandgreep
Hoogte-eenheden	15 HE

Functies

Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 745 mm Diepte: 573 mm
Inbouwdiepte	520 mm
Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 684 mm
Diepte zwenkdeel	416 mm
Diepte van het wanddeel	135 mm
Aantal sluitingen	1
IK-code	IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)	750 N
Belastbaarheid wanddeel (statisch)	250 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Sluiting	Uitvoering sluiting: Minicomforthandgreep Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
Douanetariefnummer	94032080
Product omschrijving	AX Wandbehuizing, 3-delig met Blue e+ ventilatierooster, BHD: 600x745x573 mm, 15 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met minicomforthandgreep

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit