

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2255.605

## Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 01.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2255.605 - Wandbehuizingen EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat, gesloten, boven en onder, montageplaat meegeleverd. Beschermklasse IP 55.

## Functies

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Bestelnr.               | EL 2255.605  |
| Uitvoering              | Wandbehuizingen IT<br>met montageplaat en profielen, vaste inbouw  |
| Product omschrijving    | Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.   |
| Materiaal               | Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm<br>Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm   |
| Oppervlak               | Poedercoating  |
| General colour          | RAL 7035   |
| Kleur                   | Wand- en zwenkdeel: RAL 7035<br>Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)  |
| Levering                | Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd)<br>Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw<br>Designzichtdeur<br>1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5<br>Minicomforthandgreep voor binnenwerken<br>Veiligheidssluiting 3524 E |
| Hoogte-eenheden         | 15 HE  |
| Afmetingen              | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 746 mm<br>Diepte: 373 mm  |
| Inbouwdiepte            | 320 mm   |
| Binnenwerkse afmetingen | Binnenwerkse breedte: 502 mm<br>Binnenwerkse hoogte: 683 mm  |

# Functies

|   |  |
|---|--|
| Diepte zwenkdeel                        | 216 mm   |
| Afmetingen montageplaat (B x H)         | 485 mm x 699 mm  |
| Diepte van het wanddeel                 | 135 mm   |
| IK-code                                 | IK08   |
| Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) | 750 N  |
| Basismateriaal                          | Plaatstaal   |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529      | IP 55  |
| Leveringseenheid                        | 1 st.  |
| Nettogewicht                            | 39,901 kg  |
| Brutogewicht                            | 42 kg  |
| Douanetariefnummer                      | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC002500   |
| ETIM 8                                  | EC002500   |
| ECLASS 8.0                              | 27180208   |
| Product omschrijving                    | EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 15HE, 600x746x373 mm BxHxD, inbouwdiepte 320 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 75 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw |

# Goedkeuringen

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Goedkeuringen | Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|---------------|---------------------------------------|