


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.155

Wandbehuizingen AX, 3-delig

Staat: 18.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.155 - Wandbehuizingen AX, 3-delig met Blue e+ ventilatierooster

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.



Functies

| | |
|-----------------|--|
| Bestelnr. | AX 2262.155 |
| Uitvoering | Wandbehuizingen IT |
| Materiaal | Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) |
| Levering | Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw Designzichtdeur Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard 2 Blue e+ ventilatieroosters 3238.300 (los meegeleverd) Comforthandgreep voor binnenwerken en 2-punts vergrendeling |
| Hoogte-eenheden | 21 HE |

Functies

| | |
|---|--|
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 1.012 mm Diepte: 573 mm |
| Inbouwdiepte | 520 mm |
| Binnenwerkse afmetingen | Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 951 mm |
| Diepte zwenkdeel | 416 mm |
| Diepte van het wanddeel | 135 mm |
| Aantal sluitingen | 1 |
| IK-code | IK08 |
| Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) | 750 N |
| Belastbaarheid wanddeel (statisch) | 250 N |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Comforthandgreep en 2-puntsvergrendeling Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| Product omschrijving | AX-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x1012x573 mm, 21 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met comforthandgreep |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |