


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.160

## Wandbehuizingen AX, 3-delig

Staat: 18.07.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.160 - Wandbehuizingen AX, 3-delig

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.



## Functies

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.       | AX 2262.160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uitvoering      | Wandbehuizingen IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiaal       | Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm<br>Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oppervlak       | Poedercoating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kleur           | Wand- en zwenkdeel: RAL 7035<br>Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Levering        | Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder<br>Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw<br>Designzichtdeur<br>Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard<br>Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E<br>Comforthandgreep voor binnenwerken en 2-punts vergrendeling |
| Hoogte-eenheden | 21 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Funcities

|                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                              | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.012 mm<br>Diepte: 673 mm                                                                    |
| Aantal sluitingen                       | 1                                                                                                                        |
| Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) | 750 N                                                                                                                    |
| Load capacity of wall section (static)  | 250 N                                                                                                                    |
| Basismateriaal                          | Plaatstaal                                                                                                               |
| Sluiting                                | Uitvoering sluiting: Comforthandgreep en 2-puntsvergrendeling<br>Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E    |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529      | IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder                                                              |
| Leveringseenheid                        | 1 st.                                                                                                                    |
| Nettogewicht                            | 55                                                                                                                       |
| Brutogewicht                            | 57                                                                                                                       |
| Opmerking bij PCF-klasse                | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer                      | 94032080                                                                                                                 |
| EAN                                     | 4028177983304                                                                                                            |
| ETIM 9                                  | EC002500                                                                                                                 |
| ETIM 8                                  | EC002500                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0                              | 27180101                                                                                                                 |