

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.320

**Inbouwframe, interfacedeksel
modulair**

Staat: 10.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.320 - Inbouwframe, interfacedeksel modulair

Universeel toepasbaar, voor snelle toegang tot interfaces en contactdozen, de betreffende behuizing blijft daarbij gesloten.

Functies

Bestelnr.	SZ 2482.320
Uitvoering	Inbouwframe enkelvoudig, met metalen deksel
Product omschrijving	Overall toepasbaar waar een snelle toegang tot interfaces en contactdozen nodig is. De betreffende behuizing blijft daarbij gesloten en is daardoor beschermd tegen omgevingsinvloeden en onbevoegde toegang.
Mogelijkheden	Het inbouwframe is voorzien van een deksel dat bij een openingshoek van 90° tot 180° in verschillende standen kan worden vergrendeld Een kliksluiting zorgt voor een betrouwbare afdichting. Het deksel kan indien gewenst worden vergrendeld.
Materiaal	Sluiting: polycarbonaat Inbouwframe en metalen deksel: fijnzinkspuitwerk
Oppervlak	Inbouwframe en metalen deksel: mat vernikkeld
Kleur	Sluiting: RAL 7024 Schroefklemmen: geel (RAL 1016)
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 52 mm Uitsparingshoogte: 91 mm
Inbouwmogelijkheden	In compacte behuizingen en wandbehuizingen als programmeerinterface voor besturingen In IT- en industrieverdelers als onderhoudstoegang voor netwerken In pc-kasten en lessenaarsystemen voor tijdelijke aansluiting van extra apparatuur In mobiele Industrial Workstations voor een snelle koppeling aan bestaande netwerkstructuren In Command Panel-systemen voor programmering en onderhoud van geïntegreerde componenten

Functies

Afmetingen	Breedte: 65 mm Hoogte: 120 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65 bij gesloten deksel en correcte montage
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,319 kg
Brutogewicht	0,321 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Interfacedeksels, modulair, inbouwframe, enkelvoudig, met metalen deksel, RAL 7024

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UR UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit
