

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.312

Systemverlichting LED

Staat: 10.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.312 - Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.



Funcities

| | |
|-----------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 2500.312 |
| Uitvoering | met contactdoos, met bewegingsmelder |
| Voordelen | Optimale verlichting in de complete kast Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging Passende uitvoering voor elke toepassing |
| Uitvoering | Bewegingsmelder Contactdoos 90° draaibare connector Verstelling verlichtingsrichting Verstelling lichtverdeling |
| Materiaal | Lampbehuizing: spuitgietaluminium Lampkap: polycarbonaat Lampuiteinden: PC-ABS |
| Kleur | Kast: RAL 7016 |
| Levering | Incl. bevestigingsschroeven |
| Nominaal vermogen | 13 W |
| Aansluitmogelijkheden | Voeding, 3-polig Doorgaande bedrading, 3-polig |

Funcities

| | |
|---|---|
| Motion detector | Ja |
| Overvoltage category | II |
| Beschermklasse | II (geïsoleerd) |
| Montagemethode verlichting | Geschroefd Clipbevestiging |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Nominale isolatiespanning | 300 V AC |
| Inbouwmogelijkheden | Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster |
| Lichtstroom | 1.200 lm |
| Lichtkleur | 4000 K (neutraalwit) |
| Opmerking | Aansluittoebehoren separaat bestellen |
| Afmetingen | Breedte: 437 mm Hoogte: 85 mm Diepte: 44 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...55 °C |
| Contactdozen | F/B (type E, CEE 7/5) |
| Nominale spanning | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Uitvoering contactdoos | F/B (type E, CEE 7/5) |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,63 kg |
| Brutogewicht | 0,707 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,7 |
| Douanetariefnummer | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Funcities

Product omschrijving

SZ LED 1200 lm m sens m cd B 100-230VAC

Goedkeuringen

Goedkeuringen

ENEC

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
PCF-declaration