

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.102

**Sokkelhoekstuk met sokkelplinten,
voor en achter, 200 mm**

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.102 - Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm voor AX

Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats. Af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.

Functies

| | |
|----------------------------|--|
| Bestelnr. | AX 2820.102 |
| Product omschrijving | Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats, af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen. |
| Materiaal | Sokkelhoekstuk: plaatstaal Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal Hoekafdekking: kunststof |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | 4 sokkelhoekstukken, 200 mm hoog 4 hoekafdekkingen 1 sokkelplint voor/achter, 200 mm 2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog Incl. bevestigingsmateriaal |
| Opmerking | Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelementen, zijkant nodig De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen |
| Afmetingen | Hoogte: 200 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: AX Breedte: = 1.000 mm |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Leveringseenheid | 2 st. |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Nettogewicht | 9,8 kg |
| Brutogewicht | 10,8 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Product omschrijving | AX Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1000 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|