


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.020 Blindafdekking

Staat: 23.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.020 - Blindafdekking voor ventilatoren/ ventilatioeroosters

Indien de bestaande montageuitsparingen in de ventilatoren/ventilatioeroosters moeten worden afgedekt om de beschermklasse te verhogen kan in plaats van de filtermat een blindafdekking in de ventilator/het ventilatioerooster worden geplaatst, zonder dat hiervoor mechanische bewerkingen resp. laswerkzaamheden nodig zijn.



## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SK 3240.020  |
| Product omschrijving                | Indien de montage-uitsparingen in de ventilatoren/ventilatioeroosters dienen te worden afgedekt om de beschermklasse te verhogen, dan kan eenvoudig een blindafdekking in plaats van de filtermat in de ventilator/het ventilatioerooster worden geplaatst, zonder dat hiervoor mechanische bewerkingen resp. laswerkzaamheden nodig zijn. |
| Materiaal                           | PE, gesloten celstructuur  |
| Kleur                               | Antraciet  |
| Opmerking                           | Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.   |
| Geschikt voor bestelnr.             | 3240....<br>3241....   |
| Afmetingen                          | Breedte: 214 mm<br>Hoogte: 214 mm<br>Diepte: 15 mm   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54  |
| Leveringseenheid                    | 2 st.  |

# Functies

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nettogewicht         | 0,042 kg   |
| Brutogewicht         | 0,047 kg   |
| Douanetariefnummer   | 39211900   |
| ETIM 9               | EC002617   |
| ETIM 8               | EC002617   |
| ECLASS 8.0           | 27189260   |
| Product omschrijving | SK Blindafdekking tbv SK 3240xxx/3241xxx, polyethyleenschuim met gesloten cellen |

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|