


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.161 Cube-systeem

Staat: 15.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.161 - Cube-systeem

Deur- en afdekelementen scheiden de warme en koude lucht in de computerruimte. Dat vergroot de efficiency van de airconditioning. Deze kan als hot- of cold cube afschotting worden gebruikt.

Functies

Bestelnr.	SK 3311.161
Uitvoering	Deurelement
Product omschrijving	Slank deurelement met zichtvenster en schuifdeur. Stabiele gekoppelde metalen afdekelementen met een hoge lichtdoorlatendheid. Indien gewenst kan er ook veiligheidsglas worden toegepast. De gangbreedte bedraagt 1200 mm.
Voordelen	Hogere energiebesparing gecombineerd met de capaciteit van de klimatisering Eenvoudige montage en aanpassing naderhand, dankzij de volledige compatibiliteit met het VX IT-kastsysteem De gunstige performance toename van de bestaande installatie, verlengt uw investeringscyclus tot aan het moment van vervanging
Toepassingsgebieden	Afhankelijk van de toepassing kan het Cube-systeem met Precisie-airconditioners of LCP Inline als Hot of Cold Cube-systeem worden gebruikt
Mogelijkheden	Het Cube-systeem is een combinatie van deur- en afdekelementen, die een consequente scheiding van warme en koele lucht in computerruimten mogelijk maakt. Deze scheiding is elementair wanneer het erom gaat energie te besparen en de efficiëntie van de bestaande klimaattechniek te verhogen.
Materiaal	Plaatstaal, gelakt Afdekelementen: polycarbonaat
Kleur	RAL 7035
Afmetingen	Breedte: 3.200 mm Hoogte: 2.000 mm
Geschikt voor	Diepte: 1.000 mm

Funcities

Opmerking	Het Compartment Rack VX IT (bestelnr. 531x.175, 531x.185) is niet compatibel met dit product. Neem contact met ons op voor alternatieve oplossingen.
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	120 kg
Brutogewicht	120 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ETIM 8	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Product omschrijving	SK Aisle containment, deur, 1000mm
