

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870 Knabbelschaar

Staat: 01.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.870 - Knabbelschaar

Voor het losknippen van plaatstalen microprofielen of verdeelprofielen op Ri4Power-componenten voor interieurofbouw (bijv. functieruimteverdelers) of voor het knippen van dunne platen van plaatstaal, aluminium of koper tot een dikte van 1,2 mm.



Functies

Bestelnr.	AS 4054.870
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor het losknippen van plaatstalen microprofielen of verdeelprofielen op Ri4Power-componenten voor interieurofbouw (bijv. functieruimteverdelers) of voor het knippen van dunne platen van plaatstaal, aluminium of koper tot een dikte van 1,2 mm.
Voordelen	Knippen van materialen zonder vervorming Nette knipranden, geen nabewerking van het geknipte profiel Eenvoudige handling Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
Materiaal	Gereedschap: Speciaal gereedschapsstaal, gewalst, oliegehard
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Levering	Knabbelschaar incl. spaandeflector

Functies

Geschikt voor bestelnr.	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
9683.484	
9683.486	
9683.488	

Afmetingen	Lengte: 280 mm
------------	----------------

Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal Aluminium Koper Kunststof
----------------------	---

Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	1,2 mm
---	--------

Max. bewerkbare materiaaldikte aluminium	1,2 mm
--	--------

Max. bewerkbare materiaaldikte kunststof	2 mm
--	------

Snijbreedte	2,7 mm
-------------	--------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Nettogewicht	0,5 kg
--------------	--------

Funcities

Brutogewicht	0,54 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Product omschrijving	AS Metaalsnijder
