

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4396.500

## Montagerail 75 x 20 mm

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4396.500 - Montagerail 75 x 20 mm voor VX, TS, VX SE

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | TS 4396.500  |
| Uitvoering           | zonder boringen  |
| Product omschrijving | Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.  |
| Materiaal            | Plaatstaal   |
| Oppervlak            | Verzinkt   |
| Levering             | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Inbouwmogelijkheden  | Aan het binnenste montageniveau, aan het VX kastprofiel<br>Op het verticale TS kastprofiel met insteekmoer 8800.808, met adapterrail voor VX-compatibiliteit, in hoogte versteld, met TS montagerail 25 x 38 mm<br>Aan het horizontale TS kastprofiel: in de breedte, in de diepte<br>Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de breedte onder en boven of in de diepte onder en boven via insteekmoer 8800.808 |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: VX<br>TS<br>VX SE<br>Breedte: = 600 mm<br>Diepte: = 600 mm   |
| Leveringseenheid     | 4 st.  |
| Nettogewicht         | 6,36 kg  |

## Funcities

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Brutogewicht             | 7,16 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 30,99 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 73269098   |
| ETIM 9                   | EC001285   |
| ETIM 8                   | EC001285   |
| ECLASS 8.0               | 27189261   |
| Product omschrijving     | TS Montagerail, voor VX, VX SE, voor B/D: 600 mm, zonder boringen  |

## Goedkeuringen

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Verklaringen | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|