


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4169.000

Montagerails 23 x 23 mm

Staat: 17.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4169.000 - Montagerails 23 x 23 mm voor VX, TS, VX SE

Voor montage met extra bevestigingselementen aan horizontale en verticale kast-/behuizingsprofielen.



Functies

| | |
|---------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 4169.000 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Lengte | 295 mm |
| Inbouwmogelijkheden | <p>In VX aan het verticale en horizontale kastprofiel met behulp van montage-bevestigingsprofielen TS</p> <p>In VX SE aan het verticale kastprofiel met behulp van montage-bevestigingsprofielen in combinatie met adapterrail VX</p> <p>In VX SE aan het horizontale profiel/in het dak met behulp van montage-bevestigingsprofielen in combinatie met adapterrail VX in de diepte</p> <p>Aan het verticale kastprofiel: direct met combinatie-bevestigingsprofielen TS, via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS</p> <p>Aan het horizontale kastprofiel: direct met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS</p> |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX TS VX SE Suitable for width or height or depth: 400 mm |
| Leveringseenheid | 12 st. |
| Nettogewicht | 2,052 kg |
| Brutogewicht | 2,22 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 8,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Product omschrijving | PS Montagerails 23x23 mm tbv TS/SE-kasten, L=295 mm, voor B/H/D 400 mm, plaatstaal, verzinkt |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------|
| Verklaringen | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|