


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4599.200 Montageprofil

Staat: 28.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4599.200 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



## Functies

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bestelnr.                             | TS 4599.200   |
| Product omschrijving                  | Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering. |
| Technische gegevens                   | Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster  |
| Materiaal                             | Plaatstaal  |
| Oppervlak                             | Verzinkt  |
| Levering                              | Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Lengte                                | 700 mm  |
| Geschikt voor deurbreedte             | 760 mm  |
| Inbouwmogelijkheden AX                | In deuren met een breedte van 760 mm, met knevelsluiting  |
| Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal | In deuren met een breedte van 760 mm, met knevelsluiting, in combinatie met een deurprofiel   |
| Geschikt voor                         | Behuizingstype: AX<br>Breedte/diepte: 760 mm  |
| Leveringseenheid                      | 20 st.  |
| Nettogewicht                          | 7,24 kg   |
| Brutogewicht                          | 7,28 kg   |

# Funcities

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 33,06 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 73269098   |
| ETIM 9                   | EC002620   |
| ETIM 8                   | EC002620   |
| ECLASS 8.0               | 27189261   |
| Product omschrijving     | TS Montageprofiel, voor deurbreedte 760 mm   |

---

# Goedkeuringen

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Verklaringen | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|