

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6002.130

Toetsenbord, uittrekbaar

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6002.130 - Toetsenbord, uittrekbaar met geïntegreerde trackball

Zeer vlak toetsenbord met cursortoetsen en trackball, de handgreep dient tegelijkertijd als handbalhouder.



Functies

| | |
|--------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SM 6002.130 |
| Product omschrijving | Zeer vlak toetsenbord met cursortoetsen en trackball. De handgreep dient tegelijkertijd als handsteun. Het uittrekken onder een hoek van 10° zorgt voor een ergonomisch gebruik. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Frontplaat: poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Interfaces | 2 x USB |
| Number keys | 84 |
| Inbouwmogelijkheden | in alle voldoende grote vlakken (bijv. deur, zijwand) Frontplaten direct in Comfort-Panel of Optipanel met passende grootte |
| Lay-out | Duits |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C...50 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 95 % |
| Opslagtemperatuurbereik | -10 °C...60 °C |

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65 (aan de voorzijde, gesloten) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 4,722 kg |
| Brutogewicht | 4,922 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 18,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 84716060 |
| ETIM 9 | EC001692 |
| ECLASS 8.0 | 19130490 |
| Product omschrijving | Toetsenbord met geïntegreerde trackball, uittrekbaar, lay-out Duits, 2x USB interface, in behuizing metaal kleur RAL 7035 482.6x88x150 mm BxHxD |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
| | Verklaring van conformiteit UK |