

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.015 Luchtgeleiderplaat

Staat: 06.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.015 - Luchtgeleiderplaat voor standaard VX IT 19"-profiel

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.



Functies

| | |
|---------------------|--|
| Bestelnr. | DK 5302.015 |
| Voordelen | Voor een doeltreffende verhoging van de energie-efficiëntie bij de klimatisering Verticale borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd. |
| Toepassingsgebieden | Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/ behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem. |
| Materiaal | Plaatstaal Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | 2 verticale plinten 2 horizontale plinten 4 borstelstrips 4 stukken van PU-schuim met celstructuur Incl. bevestigingsmateriaal 6 blindpanelen, 19", 1 HE |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Montage-instructie | <p>De verticale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij de voorste als achterste 19"-profielen als afscheiding worden gemonteerd. De montage van horizontale plinten met borstelstrips is alleen mogelijk bij de voorste 19"-profielen.</p> <p>De in de scheidingsvlakken geïntegreerde 19"-montage-uitsparingen zijn indien gewenst af te dekken met de meegeleverde blindpanelen. Daarnaast zijn de uitsparingen te gebruiken voor de installatie van andere opbouwcomponenten of voor kabelgeleiding. Neem de productspecifieke levering in acht.</p> |
| Geschikt voor | Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 8,7 kg |
| Brutogewicht | 9,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 35,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Product omschrijving | VX IT Luchtgeleider standard B800xH2200 |