

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.480**

**Aansluitconsole VESA 75/100**

Staat: 15.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.480 - Aansluitconsole VESA 75/100

Voor de aansluiting aan de achterzijde van vlakke bedieningsbehuizingen, gangbare TFT's en industrie-PC's met aansluiting VESA 75/100. Aansluiten aan Rittal-draagarmsysteem CP 40 en CP 60 en bij CP 120 via adapter van draagarmaansluiting Ø 130 mm naar rechthoekig 120 x 65 mm.



## Funcities

Bestelnr.	CP 6206.480
Uitvoering	Aansluiting op Rittal draagarmsystemen
Product omschrijving	Voor de aansluiting aan de achterzijde van vlakke bedieningsbehuizingen, gangbare TFT's en industrie-PC's met aansluiting VESA 75/100.
Voordelen	Snelle en eenvoudige montage door één persoon via sleutelgatboringen Meer ruimte voor installatie en service Kabelgeleiding naar apparatuur buiten en onder de console mogelijk Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabelgeleiding en toegang tot interne apparaataansluitingen Geïntegreerde kabelbevestigingsmogelijkheden Deksel en onverliesbare schroeven
Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	Aansluitconsole: RAL 7035 Afdekkap: RAL 7024
Levering	Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal Kabelbinders voor het bevestigen van kabels
Rifid y/n	Ja

# Funcities

---

Opmerking	Afhankelijk van de toepassing zijn bevestiging, koppeling, schuine hoekadapter of adapter vereist
Belastbaarheid	800 N
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,5 kg
Brutogewicht	2,775 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Product omschrijving	CP Aansluitconsole VESA 75/100, tbv CP 40/60/120 draagarmsystemen met draagarmaansluiting 120x65 mm, spuitgielaluminium, RAL 7035/7024

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Fabrikantverklaring
--------------	---------------------