

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5825.600

Vrijstaande kast VX SE

Staat: 09.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5825.600 - Vrijstaande kast VX SE

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Systeemcompatibel met de toebehoren van de VX25 uit te breiden. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd en brede kasten gekoppelde combinaties van kleinere kasten vervangen.



Funcities

Bestelnr.	SE 5825.600
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035

Functies

Levering	Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Bodemplaten Achterwand, afschroefbaar Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm Achterwand, ééndelig
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.099 mm x 1.896 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK-code	IK10
Aantal deuren	2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	171,01 kg
Brutogewicht	184,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	491,19 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080

Functies

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX SE-vrijstaande kast, BHD: 1200x2000x300 mm, plaatstaal, met montageplaat en met twee deuren aan de voorzijde

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak Beschermlasse
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration