

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.600

Vrijstaande kast VX SE

Staat: 16.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.600 - Vrijstaande kast VX SE

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Systeemcompatibel met de toebehoren van de VX25 uit te breiden. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd en brede kasten gekoppelde combinaties van kleinere kasten vervangen.



Functies

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | SE 5834.600 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |

Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Levering | Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Bodemplaten Achterwand, afschroefbaar Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm Achterwand, ééndelig |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IK-code | IK10 |
| Aantal deuren | 1 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 139,95 kg |
| Brutogewicht | 142,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 541 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | VX SE-vrijstaande kast, BHD: 800x2000x600 mm, plaatstaal, met montageplaat en met één deur aan de voorzijde |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Oppervlak Beschermlasse |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration |