

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5841.500

Vrijstaande kast SE 8

Staat: 08.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5841.500 - Vrijstaande kast SE 8

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kast met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.



Functies

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | SE 5841.500 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Bodemplaten Achterwand, afschroefbaar Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm Achterwand, éénendig |

Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 400 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| IK-code | IK10 |
| Aantal deuren | 2 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 168,5 kg |
| Brutogewicht | 173,5 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | SE 8 Vrijstaande kast, met 2 deuren en montageplaat, 1200x1800x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |