

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.542 Comfort-Panel

Staat: 23.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.542 - Comfort-Panel

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit. Beschermklasse IP 65 volgens IEC 60 529.



## Functies

|                |   |
|----------------|---|
| Bestelnr.      | CP 6372.542   |
| Uitvoering     | Draagarmaansluiting Ø 130 mm  |
| Voordelen      | Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling.<br>Gering gewicht bij hoge stabiliteit<br>Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen   |
| Materiaal      | Behuizing: spuitgietaluminium profiel<br>Hoekstukken: zinkspuitwerk<br>Bescherenhoeken: kunststof   |
| General colour | Blank geëloxeerd  |
| Kleur          | Kast: aluminium, blank geëloxeerd<br>Hoekstukken: RAL 7035<br>Bescherenhoeken: overeenkomstig RAL 7024  |
| Levering       | Behuizing met uitsparing voor draagarmaansluiting<br>3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C<br>Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal voor frontplaten<br>Achterwand scharnierend, scharnierpunt aan de lange zijde van de behuizing |

# Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Afmetingen                          | Breedte: 628,5 mm<br>Hoogte: 508,5 mm<br>Diepte: 170 mm  |
| Inbouwdiepte                        | 152 mm   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65  |
| Protection category NEMA            | NEMA 12  |
| Geschikt voor frontpaneelbreedte    | 520 mm   |
| Geschikt voor frontpaneelhoogte     | 400 mm   |
| Uitvoering                          | Servicetoegang vanaf de achterzijde  |
| Opmerking                           | Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien  |
| Basismateriaal                      | Aluminium  |
| Sluiting                            | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting<br>Aantal sluitingen: 2<br>Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 12,678 kg  |
| Brutogewicht                        | 13,345 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC002504   |
| ECLASS 8.0                          | 27180505   |
| Product omschrijving                | CP Comfort-Panel voor frontplaatbreedte 520 mm en -hoogte 400 mm, inbouwdiepte 152 mm, met draagarmaansluiting 130 mm diameter en scharnierende achterwand |

# Goedkeuringen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK