


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6533.200**

**Bediengehäuse auf Basis AE, mit  
Griffleisten**

Staat: 06.08.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6533.200 - Bediengehäuse auf Basis AE, mit Griffleisten

Plaatstalen behuizing met drievoudig behandeld oppervlak biedt optimale corrosiebestendigheid. Aluminium frontplaat, gemakkelijk te demonteren voor bewerking. Snelle en veilige toegang t.b.v. onderhoud vanaf de voor- en achterzijde

## Functies

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | CP 6533.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiaal                           | Kast en deur: plaatstaal<br>Handgreetprofielen: aluminium<br>Afdekkappen: kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oppervlak                           | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak<br>Handgreetprofielen: poedercoating                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kleur                               | Kast en deur: RAL 7035<br>Handgreetprofielen en afdekkappen: RAL 7030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Levering                            | Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L, Ø 130 mm<br>Aan de zijkanten aangebrachte montageprofielen<br>Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat<br>Handgreetprofielen aan de zijkant met afdekkappen<br>Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren<br>Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk |
| Afmetingen                          | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 380 mm<br>Diepte: 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opmerking                           | Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Basismateriaal                      | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Leveringseenheid   | 1 st.         |
| Nettogewicht       | 12.613        |
| Brutogewicht       | 13.277        |
| Douanetariefnummer | 94032080      |
| EAN                | 4028177122093 |
| ECLASS 8.0         | 27180505      |

# Goedkeuringen

|               |    |
|---------------|----|
| Goedkeuringen | UL |
|---------------|----|